

ミスミ

NA6UC UL/CSA/CE対応

電線・ケーブル



電気用品安全法を取得しておりません。

- UL AWM
- CSA
- CE対応
- VW-1
- FT-1
- 600V
- 30V500 欧州規格
- より線
- 耐油

ココが特長 600V 海外 UL/CSA/CE対応の電源ケーブルです。



・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセストワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
 ※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品 **ストック T**

1~99m (5本まで) **巻末-9**
 当日出荷 ¥1,000/本

2 日日出荷 **ストック A**

100m (2本まで) **巻末-9**
 翌日出荷 ¥500/本
※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

RoHS

サンプル提供

P.1692

型番	AWG サイズ	芯数	全長 ^{※3} もしくは指定長	¥スライド単価			通常出荷日	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日
				1000m (100m×10 ^{※2})	500m (100m×5 ^{※2})	100m (巻) ×3本~			99~50m				
				メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}			メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	
NA6UC	20	2	1000	167	174	176	179	在庫品	255	372	372	389	在庫品
				175	183	185	188	在庫品	278	406	406	424	在庫品
				217	227	229	233	在庫品	320	468	468	491	在庫品
				321	336	339	345	T 1日目	469	T/A 629	T/A 629	T/A 659	T/A 2日目
				427	447	450	459	T 1日目	608	T/A 847	T/A 847	T/A 887	T/A 2日目
				485	507	511	521	T 1日目	677	T/A 961	T/A 961	T/A 1,006	T/A 2日目
	18	3	500	521	545	549	560	T 1日目	758	T/A 1,048	T/A 1,048	T/A 1,096	T/A 2日目
				626	675	681	694	T 1日目	941	T/A 1,262	T/A 1,262	T/A 1,322	T/A 2日目
				904	945	953	972	T 1日目	1,314	T/A 1,817	T/A 1,817	T/A 1,903	T/A 2日目
				196	205	206	210	在庫品	285	417	417	437	在庫品
				224	234	236	240	在庫品	325	463	463	486	在庫品
				274	286	289	294	在庫品	400	566	566	592	在庫品
	16	4	1000	431	451	454	463	在庫品	628	842	842	882	在庫品
				549	574	579	590	T 1日目	799	T/A 1,073	T/A 1,073	T/A 1,124	T/A 2日目
				598	625	630	642	T 1日目	870	T/A 1,122	T/A 1,122	T/A 1,175	T/A 2日目
				654	684	689	703	T 1日目	953	T/A 1,280	T/A 1,280	T/A 1,340	T/A 2日目
				838	876	883	901	T 1日目	1,222	T/A 1,641	T/A 1,641	T/A 1,719	T/A 2日目
				1,134	1,185	1,195	1,219	T 1日目	1,603	T/A 2,152	T/A 2,152	T/A 2,254	T/A 2日目
	14	6	500	234	244	246	251	在庫品	340	480	480	502	在庫品
				278	290	293	298	在庫品	403	582	582	609	在庫品
				325	340	343	349	在庫品	473	681	681	713	在庫品
				528	552	556	567	在庫品	770	1,033	1,033	1,081	在庫品
				640	669	675	688	T 1日目	932	T/A 1,251	T/A 1,251	T/A 1,309	T/A 2日目
				740	773	780	795	T 1日目	1,078	T/A 1,453	T/A 1,453	T/A 1,521	T/A 2日目
12	8	1000	868	907	915	933	T 1日目	1,229	T/A 1,649	T/A 1,649	T/A 1,727	T/A 2日目	
			321	336	339	345	在庫品	467	627	627	657	在庫品	
			383	400	403	411	在庫品	557	748	748	783	在庫品	
			428	448	451	460	在庫品	624	902	902	944	在庫品	
			625	654	659	672	T 1日目	911	T/A 1,223	T/A 1,223	T/A 1,281	T/A 2日目	
			833	870	878	895	T 1日目	1,214	T/A 1,647	T/A 1,647	T/A 1,725	T/A 2日目	
10	10	500	673	684	697	703	T 1日目	983	T/A 1,238	T/A 1,238	T/A 1,297	T/A 2日目	
			710	742	748	763	T 1日目	1,003	T/A 1,345	T/A 1,345	T/A 1,408	T/A 2日目	
			956	972	991	1,000	T 1日目	1,402	T/A 1,768	T/A 1,768	T/A 1,851	T/A 2日目	
			958	1,002	1,010	1,030	T 1日目	1,354	T/A 1,819	T/A 1,819	T/A 1,904	T/A 2日目	



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もでのご注文は承ることができません)。



※〔 : 半角括弧〕、〔 〕 : イチ、〔 / 〕 : アイ、〔 〇 〕 : ゼロ、〔 O 〕 : オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。