

ミスミ

結束バンド結束工具



ココが特長

ナイロン製結束バンドを締め付け切断する結束工具

- 幅4.8mm以下のナイロン製結束バンドに使用できる結束工具です。
- 結束バンド締め付け後に切断します。

ご注意

- ・バンドの締め付けが緩すぎて結束箇所からずれることなく、また強すぎて電線被覆をいためない配慮が必要です。
- ・最適な結束は結束したバンドが電線上で回転でき、しかも横方向に外れない保持状態が理想です。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品



Order 注文例

型番

CTS-T



1台単位

型番	重量	¥通常単価
		1~4個
CTS-T	270g	2,157

ミスミ

結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)



ココが特長

レバーが軽く疲れにくい結束工具

- 幅6mm以下のナイロン製結束バンドに使用できる結束工具です。
- 結束バンドの締め付け後に切断します。
- レバーが軽く長時間の作業でも作業者の負荷が少ない工具です。

ご注意

- ・バンドの締め付けが緩すぎて結束箇所からずれることなく、また強すぎて電線被覆をいためない配慮が必要です。
- ・最適な結束は結束したバンドが電線上で回転でき、しかも横方向に外れない保持状態が理想です。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品



Order 注文例

型番

SK-F303



1台単位

型番	重量 (g)	¥通常単価
		1~4個
SK-F303	306	6,700

締め付け強度の目安一覧表

強度目盛	ループ引張強度 (kgf)
1	4.9
2	7.7
3	9.2
4	10.0
5	11.4
6	11.8
7	13.0
8	14.4

*ループ引張強度の数値は平均値です。

ミスミ

ステンレス結束バンド結束工具



ココが特長

ステンレス結束バンド専用の締め付け切断工具

- ステンレス結束バンドの締め付けと切断を一台でできる専用工具です。
- ステンレス結束バンドCTSM/CTSMC/CTSMH/CTSMHCシリーズの全サイズに使用できます。

ご注意

- ・結束バンドの切断面が怪我をしないように、十分注意して作業を行ってください。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品



Order 注文例

型番

CTSM-T



1台単位

型番	重量 (g)	¥通常単価
		1~4個
CTSM-T	550	5,980

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号変換-11