


## 4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用



PCBC-SWCC14H (14スロット) PCBC-SWCC04H (4スロット) PCBC-SWCC08H (8スロット)

**ココが特長**

### ハーフサイズバックプレーン用オープンケース

●4・8・14スロット用ハーフサイズカード専用の簡易型の基板固定用ケースです。

**!**  
ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**¥**

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	スロット数	単 価		
		1~29台	30~39台	40~49台
PCBC-SWCC04H	4 Slot	¥7,700	¥7,400	¥7,250
PCBC-SWCC08H	8 Slot	¥9,800	¥9,600	¥9,450
PCBC-SWCC14H	14 Slot	¥11,000	¥10,500	¥10,350



Delivery  
納期

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し込みください。

在庫品

### 仕様

型 式	PCBC-SWCC04H	PCBC-SWCC08H	PCBC-SWCC14H
スロット数	4 Slot	8 Slot	14 Slot
クーリングファン	9cm×1	9cm×2	9cm×3
材質	PCFAN-PO912-R(別売) <b>Ø8312ページ</b> SPCC(ニッケルメッキ)		
装着可能カード寸法(mm)	最大185(W)×122(H)(ハーフサイズ)		
電源	PS/2標準電源、ATX電源(別売)		
HDD	3.5インチHDD(別売)(最大2台)		
重量	1.5kg	2.0kg	2.7kg
外形寸法(mm)	179.8(W)×222.5(D)×158(H)	282.3(W)×222.5(D)×158(H)	392.1(W)×222.5(D)×158(H)

## 4・8・14・20スロット フルサイズバックプレーン用



PCBC-SWCC14F (14スロット) PCBC-SWCC04F (4スロット) PCBC-SWCC08F (8スロット)

**ココが特長**

### フルサイズバックプレーン用オープンケース

●4・8・14・20スロット用フルサイズカード用の簡易型の基板固定用ケースです。

**!**  
ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**¥**

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	スロット数	単 価		
		1~29台	30~39台	40~49台
PCBC-SWCC04F	4 Slot	¥8,700	¥8,300	¥8,200
PCBC-SWCC08F	8 Slot	¥10,300	¥10,000	¥9,900
PCBC-SWCC14F	14 Slot	¥11,900	¥11,200	¥11,000
PCBC-SWCC20F	20 Slot	¥12,500	¥11,900	¥11,700



Delivery  
納期

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し込みください。

在庫品

### 仕様

型 式	PCBC-SWCC04F	PCBC-SWCC08F	PCBC-SWCC14F	PCBC-SWCC20F
スロット数	4 Slot	8 Slot	14 Slot	20 Slot
クーリングファン	9cm×1	9cm×2	9cm×3	9cm×4
材質	PCFAN-PO912-R(別売) <b>Ø8312ページ</b> SPCC(ニッケルメッキ)			
装着可能カード寸法(mm)	最大338(W)×122(H)(フルサイズ)			
電源	PS/2標準電源、ATX電源(別売)			
HDD	3.5インチHDD(別売)(最大4台)			
重量	2.3kg	2.8kg	3.5kg	4.2kg
外形寸法(mm)	179.8(W)×376.2(D)×158(H)	282.3(W)×376.2(D)×158(H)	392.1(W)×376.2(D)×158(H)	482.1(W)×376.2(D)×158(H)

## シャーシ用防塵フィルタ



**ココが特長**

### 10mm厚のシャーシ用フィルタ

●430mm×140mm 大きめサイズです。はさみで簡単に切れますので、カットしてご使用ください。  
●白色だから、交換時期がすぐにわかります。

**!**  
ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
・2枚1パックです。

**¥**

型式	単価
PCBC-FILTER	¥2,000



Delivery  
納期

### 出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し込みください。

在庫品

### 仕様

色	白
サイズ(mm)	430×140×10

対応型式	掲載ページ
PCBC-U4004BP	<b>Ø8303ページ</b>
PCBC-U4004MB	<b>Ø8303ページ</b>
PCBC-AREM4UBP	<b>Ø8304ページ</b>
PCBC-AREM4UMB	<b>Ø8304ページ</b>
PCBC-S400-J01-R	<b>Ø8305ページ</b>
PCBC-2173P-BP	<b>Ø8305ページ</b>
PCBX-YYA202	<b>Ø8306ページ</b>
PCBX-SL4	<b>Ø8306ページ</b>

対応型式	掲載ページ
PCBX-SL4A	<b>Ø8307ページ</b>
PCBC-JOY608M1-WOPS	<b>Ø8307ページ</b>
PCBX-71J3-R	<b>Ø8308ページ</b>
PCBC-AEC206	<b>Ø8309ページ</b>
PCBC-AEC204	<b>Ø8309ページ</b>
PCBC-JOY606A	<b>Ø8310ページ</b>
PCBC-JOY608F	<b>Ø8310ページ</b>