


住鋏テック

CONTACT



圧着 スズメッキ

在庫品

RoHS

ココが特長

CB01防水ハウジング専用CONTACT

●CB01防水コネクタシリーズのソケットハウジング、プラグハウジング専用CONTACTです。



ご注意

・数量は100個/パックです。ご注意ください。
 ・圧着は推奨の専用工具で行なってください。
 ・他のシリーズのコネクタは使えません。
 ・適合する電線サイズを必ずお使いください。

¥


1/パック単位 100個入

型番	¥通常単価
	1~9パック
CB01C6-010A	621
CB01C6-020A	621
CB01C5-010A	621
CB01C5-020A	621

仕様

CONTACT	電線仕様		圧着工具	ハウジング		
	最大被覆外形	適合電線		型番	被覆外形	タイプ
CB01C6-010A	×	φ1.6 AWG22~28	423ページ	CB01A6-0*NO-01	φ1.0~1.3	ソケット
CB01C6-020A	ス	φ1.7 AWG20~22		CB01A6-0*NO-02	φ1.3~1.7	
CB01C5-010A	オ	φ1.6 AWG22~28	423ページ	CB01A5-0*NO-01	φ1.0~1.3	プラグ
CB01C5-020A	ス	φ1.7 AWG20~22		CB01A5-0*NO-02	φ1.3~1.7	

外形図




Order 注文例

型番	CB01C6-010A-100P
----	------------------

ミスミ

挿入工具



ココが特長

CONTACTとリテーナに使える便利な挿入工具

●CONTACTをハウジングに挿入するための工具です。
 ●リテーナ挿込にも使います。


基本仕様

材質: SUS34
 全長: 116mm
 重量: 21g

在庫品

RoHS

使用方法



¥

1個単位

型番	¥通常単価
CB01-INSTL	4,200



Order 注文例

型番	CB01-INSTL
----	------------

住鋏テック

純正手動圧着工具



ココが特長

信頼性の高い一体型圧着工具

●CB01防水コネクタ専用の圧着工具です。



ご注意

・圧着作業は専用圧着工具にて行ってください。
 ・弊社では校正依頼は承っておりません。

¥

1丁単位



Order 注文例

型番	F1-CB01C56-010A
----	-----------------

型番	¥通常単価	コネクタタイプ (422~423ページ)	適合 CONTACT番号	適用電線 AWGサイズ	重量 (g)
F1-CB01C56-010A	85,000	CB01コネクタ	CB01C5/6-010A-100P	22~28	450
F1-CB01C56-020A	85,000		CB01C5/6-020A-100P	20~22	

在庫品