

手動工具

圧着端子  
 テスト端子

圧着端子

裸圧着端子

圧着端子

絶縁付  
 圧着端子

差込み型  
 接続端子

差込み型  
 ピン端子

絶縁キャップ

圧着端子専用  
 圧着工具

COG8

圧着 スズメッキ CSA UL

**ココが特長** 絶縁付閉端接続子用の手動圧着工具  
 ●CE-2,CE-5,CE-8(○3719ページ)の絶縁付閉端接続子に使用することができます。

Delivery 納期



仕様	
サイズ(全長)	325mm
重さ	630g

出荷日	
1~5T	翌日(当日)
6T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式	
8GOU	¥8,571

Order 注文例

型式	
8GOU	

在庫品

NON2

圧着 スズメッキ

**ココが特長** 防水型圧着リング用の手動圧着工具  
 ●防水型圧着リングの0.3~5.5mm<sup>2</sup>用の4種類に使用することができます。

Delivery 納期



仕様	
サイズ(全長)	294mm
重さ	500g

出荷日	
1~5T	翌日(当日)
6T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式	
NH-82	¥9,500

Order 注文例

型式	
NH-82	

在庫品

214A

圧着 スズメッキ UL JIS

**ココが特長** 裸圧着端子用の手動圧着工具  
 ●電線サイズ2~14mm<sup>2</sup>までの丸型、Y型、棒状、リング状の裸圧着端子に使用することができます。

Delivery 納期



仕様	
サイズ(全長)	297mm
重さ	560g

出荷日	
1~5T	翌日(当日)
6T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式	
214A	¥8,600

Order 注文例

型式	
214A	

在庫品

DS05N

圧着 スズメッキ CSA UL

**ココが特長** 絶縁付圧着端子用の手動圧着工具  
 ●電線サイズ0.3~0.5mm<sup>2</sup>までの丸型、Y型、棒状、リング状の絶縁付圧着端子に使用することができます。

Delivery 納期



仕様	
サイズ(全長)	265mm
重さ	500g

出荷日	
1~5T	翌日(当日)
6T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式	
DS05N	¥12,600

Order 注文例

型式	
DS05N	

在庫品

NON6

圧着 スズメッキ CSA UL

**ココが特長** 裸圧着端子、絶縁付圧着端子用の手動圧着工具  
 ●ニチフ製の電線サイズ0.3~0.5mm<sup>2</sup>の丸型、Y型、棒状、リング状裸圧着端子または絶縁付圧着端子を圧着することができます。

Delivery 納期



仕様	
サイズ(全長)	200mm
重さ	227g

出荷日	
1~5T	翌日(当日)
6T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式	
NH-60	¥5,600

Order 注文例

型式	
NH-60	

在庫品

2012.9  
 2013.8