


ミスミ

HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ハイス鋼スクエアエンドミル

●4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ -4 FLUTES/REGULAR/NON COATED-



●被削材別の適性については、EM4S(P.527)をご参照ください。

型番 **EM4R** 1本単位

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	12	55	15°	6	880	850	840	790
4	15	57	15°	6	880	850	840	790
5	19	63	15°	6	880	850	840	790
6	19	63	—	6	880	850	840	790
7	28	78	15°	10	1,070	1,040	1,020	960
8	28	78	15°	10	1,070	1,040	1,020	960
9	34	84	15°	10	1,200	1,160	1,140	1,080
10	34	84	—	10	1,200	1,160	1,140	1,080
11	40	97	15°	12	1,480	1,440	1,410	1,330
12	40	97	—	12	1,480	1,440	1,410	1,330
13	40	97	—	12	1,920	1,860	1,820	1,730
14	40	97	—	12	1,920	1,860	1,820	1,730
15	48	108	15°	16	2,180	2,110	2,070	1,960
16	48	108	—	16	2,340	2,270	2,220	2,110
18	48	108	—	16	2,870	2,780	2,730	2,580
19	56	122	15°	20	3,260	3,160	3,100	2,930
20	56	122	—	20	3,310	3,210	3,140	2,980

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
21	56	122	—	20	3,940	3,820	3,740	3,550
22	56	122	—	20	4,080	3,960	3,880	3,670
23	68	144	15°	25	4,800	4,660	4,560	4,320
25	68	144	—	25	5,100	4,950	4,850	4,590
30	68	144	—	25	7,210	6,990	6,850	6,490

切削条件 P.549



**EM4R 10**

型番 刃径(D)




Delivery 出荷日

在庫品

巻末-3

●ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●4枚刃/ロング/ノンコートタイプ -4 FLUTES/LONG/NON COATED-



●被削材別の適性については、EM4S(P.527)をご参照ください。

型番 **EM4L** 1本単位

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	15	60	15°	6	1,010	980	960	910
4	20	60	15°	8	1,010	980	960	910
5	25	60	15°	8	1,010	980	960	910
6	25	60	15°	8	1,010	980	960	910
7	35	75	15°	10	1,230	1,190	1,170	1,110
8	35	75	15°	10	1,230	1,190	1,170	1,110
9	45	90	15°	10	1,390	1,350	1,320	1,250
10	45	90	—	10	1,390	1,350	1,320	1,250
11	55	105	15°	12	1,710	1,660	1,620	1,540
12	55	105	—	12	1,710	1,660	1,620	1,540
13	55	105	—	12	2,180	2,110	2,070	1,960
14	55	110	15°	16	2,180	2,110	2,070	1,960
15	65	120	15°	16	2,430	2,360	2,310	2,190
16	65	120	—	16	2,710	2,630	2,570	2,440
18	65	120	—	16	3,310	3,210	3,140	2,980
19	75	140	15°	20	3,780	3,670	3,590	3,400
20	75	140	—	20	3,780	3,670	3,590	3,400
21	75	140	—	20	4,780	4,640	4,540	4,300
22	75	140	—	20	4,700	4,560	4,470	4,230
23	90	160	15°	25	5,840	5,660	5,550	5,260

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
25	90	160	—	25	5,840	5,660	5,550	5,260
26	90	160	—	25	6,320	6,130	6,000	5,690
28	90	160	—	25	7,500	7,280	7,130	6,750
30	90	160	—	25	9,240	8,960	8,780	8,320
32	95	180	—	32	11,130	10,800	10,570	10,020
35	100	185	—	32	13,720	13,310	13,030	12,350
38	105	190	—	32	16,280	15,790	15,470	14,650
40	110	195	—	32	19,200	18,620	18,240	17,280

切削条件 P.549



**EM4L 10**

型番 刃径(D)



Delivery 出荷日

在庫品

巻末-3

●ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。