

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE RADIUS END MILLS

超硬直刃ラジラスエンドミル


●2枚刃・バックテーパ付タイプ -2 FLUTES・BACK TAPER-

SRRM

LS-SRRM (ロングシャンク)



■材質 超微粒子超硬合金



①一部に刃が付きます。

加工形状

ラジラス加工

①指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。

型番	シャンク径 d	ラジラス R		刃長 ℓ	底刃形状 (選択)	全長 L		¥通常単価 1~2本	
		0.01mm単位指定	0.01mm単位指定			SRRM	LS-SRRM	SRRM	LS-SRRM
SRRM	4	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2		2.0~15.0	T (中ベコ) F (フラット) 底刃形状 P.608	50	80	7,170	9,670
	6			3.0~24.0		60	90	7,170	11,710
	8			4.0~28.0		60	90	7,950	11,750
LS-SRRM (ロングシャンク)	10			5.0~35.0		80	120	10,200	15,050
	12			6.0~36.0		80	120	11,400	17,010
	16			8.0~48.0		100	-	16,670	規格なし

1本単位


切削条件 P.663

●2枚刃・インナーR付タイプ -2 FLUTES・INNER R-

SRCREM




■材質 超微粒子超硬合金



①一部に刃が付きます。

インナーR部詳細図



加工形状

ラジラス加工

①指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。

型番	シャンク径 d	ラジラス R		刃長 ℓ	インナーR CR	底刃形状 (選択)	大径 D1	全長 L	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.01mm単位指定						
SRCREM	4	0.10 ≤ R ≤ (d-D-0.1)/2		2.0~15.0	0.10 ≤ CR ≤ (d-D-0.1)/2	T (中ベコ) F (フラット) 底刃形状 P.608	2R+D+0.1	50	16,900
	6			3.0~15.0				60	17,180
	8			4.0~15.0				60	18,320
	10			5.0~15.0				80	22,360
	12			6.0~15.0				80	24,520
	16			8.0~15.0				100	34,000

1本単位

切削条件 P.663



Order 注文例

SRRM 10 - 9.80 - 1.00 - 15.0 - F

型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) 底刃形状

SRCREM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 0.95 - T

型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) インナーR (CR) 底刃形状



Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストーク A 800円/1本 巻末-5



Alterations 追加加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.656



TS (TSコート)・CN (Crコート)・AC (XALコート)

10 日目出荷 ⊗ ストーク不可

DC (DLCコート)

12 日目出荷 ⊗ ストーク不可



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率			7%	16%

お見積り



SRRM 10 - 9.80 - 1.00 - 15.0 - F - TS

型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)



SRCREM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 0.95 - T - AC

型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) インナーR (CR) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)