


ミスミ

HIGH SPEED STEEL CORNER C END MILLS

ハイス鋼コーナーCエンドミル

●4枚刃 / ショートタイプ -4FLUTES / SHORT / NON COATED-



型番	刃径 D	コーナー C 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本		
							CEM4S	V-CEM4S	
CEM4S (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	8	15°	52	6	1,710	2,350	
	4	0.1~1.0	11	15°	55	6	1,710	2,350	
	5	0.1~1.0	13	15°	57	6	1,710	2,350	
	6	0.1~1.2	13	—	57	6	1,710	2,350	
	7	0.1~1.4	16	15°	66	10	1,790	2,430	
	8	0.1~1.4	19	15°	69	10	1,790	2,430	
	9	0.1~2.0	19	15°	69	10	1,940	2,690	
	10	0.1~3.0	22	—	72	10	1,940	2,690	
	11	0.1~3.0	22	15°	79	12	2,530	3,330	
	12	0.1~3.0	26	—	83	12	2,530	3,330	
	V-CEM4S (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	26	—	83	12	2,850	4,460
		14	0.1~3.5	26	—	83	12	2,850	4,460
		15	0.1~4.0	26	—	83	12	3,060	4,670
		16	0.1~4.0	32	—	92	16	3,200	4,810
		18	0.1~4.0	32	—	92	16	3,610	5,790
20	0.1~4.5	38	—	104	20	4,100	6,910		
22	0.1~4.5	38	—	104	20	5,960	9,180		
25	0.1~5.0	45	—	121	25	6,520	9,740		

☝EM4Sから追加工するため、刃長(ℓ)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

1本単位 切削条件 P.549

Order 注文例 **CEM4S 10 - C1.5** Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	


Delivery 出荷日

●CEM4S **3** 日目出荷

●V-CEM4S **10** 日目出荷

☝同一サイズ3本以上は一律1,350円

●4枚刃 / レギュラータイプ -4 FLUTES / REGULAR / NON COATED-



型番	刃径 D	コーナー C 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本		
							CEM4R	V-CEM4R	
CEM4R (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	12	15°	55	6	1,890	2,530	
	4	0.1~1.0	15	15°	57	6	1,890	2,530	
	5	0.1~1.0	19	15°	63	6	1,890	2,530	
	6	0.1~1.2	19	—	63	6	1,890	2,530	
	7	0.1~1.4	28	15°	78	10	2,050	2,690	
	8	0.1~1.4	28	15°	78	10	2,050	2,690	
	9	0.1~2.0	34	15°	84	10	2,180	2,920	
	10	0.1~3.0	34	—	84	10	2,180	2,920	
	11	0.1~3.0	40	15°	97	12	2,770	3,570	
	12	0.1~3.0	40	—	97	12	2,770	3,570	
	V-CEM4R (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	40	—	97	12	3,250	4,850
		14	0.1~3.5	40	—	97	12	3,250	4,850
		15	0.1~4.0	48	15°	108	16	3,540	5,560
		16	0.1~4.0	48	—	108	16	3,720	5,750
		18	0.1~4.0	48	—	108	16	4,310	6,880
20	0.1~4.5	56	—	122	20	4,790	7,600		
22	0.1~4.5	56	—	122	20	6,960	10,190		
25	0.1~5.0	68	—	144	25	8,090	11,750		

☝EM4Rから追加工するため、刃長(ℓ)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

1本単位 切削条件 P.549

Order 注文例 **CEM4R 10 - C1.5** Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

Delivery 出荷日

●CEM4R **3** 日目出荷

●V-CEM4R **10** 日目出荷

☝同一サイズ3本以上は一律1,350円