

ミスミ


ハイス鋼センタードリル

●レギュラー／新JIS A形 -NEW JIS A FORM-



CTDA

|    |            |
|----|------------|
| 材質 | <b>HSS</b> |
|----|------------|



|              |           |              |               |                |              |              |          |        |
|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 一般鋼 (SS・SC材) | 合金鋼 (SCM) | 調質鋼 (~45HRC) | 高硬度鋼 (50HRC~) | 工具鋼 (SKD, SKS) | ステンレス鋼 (SUS) | 鋳鉄 (FC, FCD) | アルミ (Al) | 銅 (Cu) |
| ○            | ○         |              |               |                |              |              |          |        |

○=適

型番 CTDA

1本単位


| 直径 D | シャンク径 d | 全長 L | 刃長 l    | ¥通常単価 |
|------|---------|------|---------|-------|
| 1    | 4       | 35   | 1.3~1.6 | 460   |
| 1.5  | 5       | 40   | 2.0~2.4 | 350   |
| 2    | 6       | 45   | 2.5~2.9 | 400   |
| 2.5  | 8       | 50   | 3.1~3.6 | 380   |

| 直径 D | シャンク径 d | 全長 L | 刃長 l    | ¥通常単価 |
|------|---------|------|---------|-------|
| 3    | 8       | 50   | 3.9~4.4 | 480   |
| 4    | 10      | 55   | 5.0~5.6 | 910   |
| 5    | 12      | 63   | 6.3~6.9 | 1,120 |

●ロング／新JIS A形 -NEW JIS A FORM・LONG TYPE-

CTDAL

|    |            |
|----|------------|
| 材質 | <b>HSS</b> |
|----|------------|



型番 CTDAL

1本単位

| 直径 D | シャンク径 d | 全長 L | 刃長 l    | ¥通常単価 (30本以上お見積り) |       |        |
|------|---------|------|---------|-------------------|-------|--------|
|      |         |      |         | 1~4本              | 5~9本  | 10~29本 |
| 1    | 4       | 100  | 1.3~1.6 | 2,400             | 2,320 | 2,280  |
| 1.5  | 5       | 100  | 2.0~2.4 | 1,400             | 1,350 | 1,330  |
| 2    | 6       | 100  | 2.5~2.9 | 1,600             | 1,550 | 1,520  |
| 2.5  | 8       | 100  | 3.1~3.6 | 1,900             | 1,840 | 1,800  |
| 3    | 8       | 100  | 3.9~4.4 | 1,900             | 1,840 | 1,800  |
| 4    | 10      | 100  | 5.0~5.6 | 2,460             | 2,380 | 2,330  |
| 5    | 12      | 100  | 6.3~6.9 | 3,300             | 3,200 | 3,140  |

Order 注文別 **CTDAL 2.5** 型番 直径D

Delivery 出荷日 **在庫品** 巻末-3

切削条件 **P.942**

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ミスミ

ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ




CTDACW

|    |            |
|----|------------|
| 材質 | <b>HSS</b> |
|----|------------|



| 直径D | 公差 (k12)   | シャンク径d | 公差 (h7)     |
|-----|------------|--------|-------------|
| 1~3 | +0.10<br>0 | 4~6    | 0<br>-0.018 |
| 4~5 | +0.12<br>0 | 8~12   | 0<br>-0.022 |



型番 CTDACW

1本単位

| 直径 D | シャンク径 d | 全長 L | 溝長 l    | ¥通常単価 |
|------|---------|------|---------|-------|
| 1    | 4       | 35   | 1.3~1.6 | 680   |
| 1.5  | 5       | 40   | 2.0~2.6 | 530   |
| 2    | 6       | 45   | 2.5~3.1 | 610   |
| 2.5  | 8       | 50   | 3.1~3.8 | 750   |

| 直径 D | シャンク径 d | 全長 L | 溝長 l    | ¥通常単価 |
|------|---------|------|---------|-------|
| 3    | 8       | 50   | 3.9~4.6 | 750   |
| 4    | 10      | 55   | 5.0~5.9 | 1,500 |
| 5    | 12      | 63   | 6.3~7.2 | 1,630 |

Order 注文別 **CTDACW 2.5** 型番 直径D

Delivery 出荷日 **在庫品** 巻末-3

切削条件 **P.942**

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。