

■特点：头部・螺纹部两侧带内六角孔并安装有油嘴。用六角扳手可以通过头部或螺纹部进行固定，两侧都可以补充润滑脂。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type · ②dh7) - ③D  
订货范例 C-CFFH20 - 52

■圆弧型

用途	Type	形状	密封圈	材质	配件
普通	C-CFUH	圆弧型	有	SUJ2	六角螺母1个(S45C · 四氧化三铁保护膜)
重载	C-CFUGH				

■带密封圈型

适用温度环境 80℃以下

型号		③D	M×Pitch	B	B <sub>1</sub>	L	d <sub>1</sub>	ℓ	r	容许推力负载 重载型(kN)	容许推力负载 (kN)	重量(g) (参考)
①Type	②dh7容差	规格										
C-CFUH C-CFUGH	12	30	12×1.5	14	15.2	40	3	13	0.6	10.5	7.5	95
		32										105
	16	35	16×1.5	18	19.6	52		17	20.5	13.84	170	
		18	40	18×1.5	20	21.6		58	19	29.5	20.88	250
	20	52	20×1.5	24	25.6	66		4	21	52.5	25.68	460

■圆柱型

用途	Type	形状	密封圈	材质	配件
普通	C-CFFH	圆柱型	有	SUJ2	六角螺母1个(S45C · 四氧化三铁保护膜)
重载	C-CFFGH				

■带密封圈型

适用温度环境 80℃以下

型号		③D	M×Pitch	B	B <sub>1</sub>	L	d <sub>1</sub>	ℓ	r	容许推力负载 重载型(kN)	容许推力负载 (kN)	重量(g) (参考)
①Type	②dh7容差	规格										
C-CFFH C-CFFGH	12	30	12×1.5	14	15.2	40	3	13	0.6	10.5	7.5	95
		32										105
	16	35	16×1.5	18	19.6	52		17	20.5	13.84	170	
		18	40	18×1.5	20	21.6		58	19	29.5	20.88	250
	20	52	20×1.5	24	25.6	66		4	21	52.5	25.68	460

请询价 下述2种方法

24h Web报价 FAX报价

☎ P.13 请致电: 021-6710-8701

13 轴承座组件

轴承座组件

轴承座组件

轴承

滚珠轴承组件

轴承用零件

凸轮轴承随动器