

ミスミ

SOLID CARBIDE STEP REAMER



超硬段付ストレートリーマ レギュラータイプ


●2枚刃／一般鋼・アルミ用／先端径・大口徑指定タイプ

CHRSF



1本単位

材質



型番	No.	先端径D	段付長さℓ	片角θ	大径D ₁	溝長ℓ ₁	全長L	シャック径d	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	1°単位指定	0.01mm単位指定	0.1mm単位指定			
CHRSF	3	1.00~1.99	1.0~5.0	30~120	D<D ₁ ≤3.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤10.0	40	3	14,000
	4	2.00~2.99	2.0~10.0	30~120	D<D ₁ ≤4.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤20.0	50	4	15,340
	6	3.00~4.99	3.0~15.0	30~120	D<D ₁ ≤6.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤30.0	60	6	17,160
	8	5.00~6.99	5.0~25.0	30~120	D<D ₁ ≤8.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤30.0	60	8	39,710
	10	7.00~8.99	7.0~35.0	30~120	D<D ₁ ≤10.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤50.0	80	10	49,860
	12	9.00~10.99	9.0~45.0	30~120	D<D ₁ ≤12.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤50.0	80	12	54,290
	16	11.00~14.99	11.0~55.0	30~120	D<D ₁ ≤16.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤70.0	100	16	70,290

切削条件 P.713




●2枚刃／ロングシャックタイプ／一般鋼・アルミ用／先端径・大口徑指定タイプ

LS-CHRSF



1本単位

材質



型番	No.	先端径D	段付長さℓ	片角θ	大径D ₁	溝長ℓ ₁	全長L	シャック径d	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	1°単位指定	0.01mm単位指定	0.1mm単位指定			
LS-CHRSF	3	1.00~1.99	1.0~5.0	30~120	D<D ₁ ≤3.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤10.0	60	3	16,400
	4	2.00~2.99	2.0~10.0	30~120	D<D ₁ ≤4.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤20.0	80	4	19,960
	6	3.00~4.99	3.0~15.0	30~120	D<D ₁ ≤6.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤30.0	90	6	22,560
	8	5.00~6.99	5.0~25.0	30~120	D<D ₁ ≤8.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤30.0	90	8	41,430
	10	7.00~8.99	7.0~35.0	30~120	D<D ₁ ≤10.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤50.0	120	10	52,140
	12	9.00~10.99	9.0~45.0	30~120	D<D ₁ ≤12.00	ℓ+2≤ℓ ₁ ≤50.0	120	12	56,430

切削条件 P.713



Order
注文例

CHRSF 6 - 3.50 - 5.0 - 45(*) - 5.00 - 10.0

型番 シャック径(d) 先端径(D) 段付長さ(ℓ) 片角(θ) 大径(D₁) 溝長(ℓ₁)



Delivery
出荷日

3 日目出荷



ストックA 800円/1本 巻末-8

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Alterations
追加加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.712



AC(XALコート)・TS(TSコート)

10 日目出荷 ⊗ ストック不可

DC(DLCコート)

12 日目出荷 ⊗ ストック不可



Price
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~
値引率			5%	10%



CHRSF 6 - 3.500 - 5.0 - 45[▽] - 5.00 - 10.0 - AC

型番 シャック径(d) 先端径(D) 段付長さ(ℓ) 片角(θ) 大径(D₁) 刃長(ℓ₁) (TS・AC・DC・CN)



Webなら、スペック指定で簡単検索

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 切削工具

