

NEW
新产品

MiSUMI
经济型

压入式简易位置決め用治具ブッシュ - ストレート -
压入式便捷定位用夹具衬套 - 直柱型 -

库存品
最快当天发货

■特长：压入型内径公差为F7，更方便定位销的插入/拔出。并且追加了水平辅助线，通过目视调整，防止压入初始时发生倾斜。



Order
订货范例


型式 (1)Type · (2)d) - (3)L
C-JBAM - 5



Type	材料	表面处理	硬度
m7	相当于SUJ2	-	58HRC~
C-JBAM			

①如对防锈有要求，请优先选择其他页面无电解镍表面处理的产品。
②衬套内径公差精度高，如使用游标卡尺检测，会导致测量结果偏小。建议使用精度高的量具(内径千分尺或塞规等)进行检测。

d	d公差	D	D公差
	F7		m7
4	+0.022	8	+0.021
5	+0.010	10	+0.006
6			
8	+0.028	12	+0.025
10	+0.013	15	+0.007
12	+0.034	18	
	+0.016		



CAD 2D 3D

库存

②1 位置決めピン
治具ブッシュ

高硬度ステンレス
位置決めピン

位置決めピン

ブッシュ 治具

溶接治具用
位置決めピン

型式		③L选择										D	壁厚(N)	R
①Type	②d	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30			
经济直柱型 (m7) C-JBAM	4	5	6	8								8	2	1
	5	6	8	10								10	2.5	
	6	5	6	8	10	12	15	16	20	25		10	2	2
	8	6	8	10	12	15	16	20	25			12	2	
	10	8	10	12	15	16	20	25				15	2.5	
12		10	12	15	16	20	25	30				18	3	



Delivery
交货期

库存品

① 隔日上海发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数量	2~50	51~
交货期	通常	另行报价

② 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。


请询价 下述2种方法

24小时在线
Web报价

FAX报价

请致电: 021-6710-8701


■辅助线



带有辅助线的衬套，可有效进行水平参考，方便安装



Example
使用范例



经济型夹具衬套
C-JBAM

