

**NEW**  
新产品

MISUMI  
经济型

取付位置調整式治具ブッシュ ー接着式・ツバ付ー  
安装位置调整型夹具衬套 ー粘接式・肩型ー

库存品  
最快当天发货

■特长：粘接型外径为负公差g7，方便衬套与安装孔微调。粘接槽有效增加了粘接剂填充量，增加了粘接强度。



Order  
订货范例


型式 (1)Type · (2)d) - (3)L  
C-JBHG 5



Type	材质	表面处理	硬度
g7			
C-JBHG	相当于SUJ2	-	58HRC~

①如对防锈有要求，请优先选择其他页面无电解镀镍表面处理的产品。  
②衬套内径公差精度高，如使用游标卡尺检测，会导致测量结果偏小。  
建议使用精度高的量具(内径千分尺或塞规等)进行检测。

d	d公差	D	D公差
	H7		g7
4	+0.012 0	8	-0.005 -0.020
5	0	10	
6		12	
8	+0.015 0	15	-0.006 -0.024
10	0	18	
12	+0.018 0		



③外径槽数：  
L < 10 → 1个 ℓ=L/2  
10 ≤ L ≤ 12 → 2个 ℓ=L/3  
L > 12 → 3个 ℓ=L/4

CAD 2D 3D

库存

型式		③L选择						D	H	壁厚(N)	T	R
①Type	②d											
经济带肩型 (g7) C-JBHG	4	5	6					8	12	2	3	1
	5	5	6					10	14	2.5		
	6	5	6	8	10	12	15	10	14	2	4	2
	8	5	6	8	10	12	15	12	16	2		
	10		6	8	10	12		15	19	2.5		
	12			8	10	12			18	22	3	

②1 定位销  
夹具衬套

高硬度不锈钢  
定位销

定位销

夹具衬套

焊接夹具有用  
定位销

Delivery  
交货期

库存品

①隔日上海发货  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数量	2~50	51~
交货期	通常	另行报价

②超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。

请询价 下述2种方法




Web报价



FAX报价

请致电：021-6710-8701


■粘接槽



粘接槽有效增加了粘接剂填充量，增加了粘接强度。



Example  
使用范例



经济型夹具衬套  
C-JBHG

