

MISUMI C-VALUE XAC SERIES SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

XACシリーズ超硬スクエアエンドミル

●4枚刃/ショートタイプ -4 FLUTES/SHORT TYPE-

XAC-PEM4S




図1





図2



材質	MG 超硬 TiAlN
仕様	ショート 30° 再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	铸铁 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC						
○	◎				○	○	○	○	○		

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
XAC-PEM4S	2	6	40	4	1	1,110	1,050	1,000	940
	3	8	45	6	1	1,130	1,070	1,020	960
	4	11	45	6	1	1,190	1,130	1,070	1,010
	5	13	50	6	1	1,240	1,180	1,120	1,050
	6	13	50	6	2	1,330	1,260	1,200	1,130
	8	19	60	8	2	1,960	1,860	1,760	1,670
	10	22	70	10	2	2,700	2,570	2,430	2,300
	12	26	75	12	2	3,260	3,100	2,930	2,770
	14	26	85	14	2	5,730	5,440	5,160	4,870
	16	32	100	16	2	9,070	8,620	8,160	7,710
20	38	105	20	2	13,390	12,720	12,050	11,380	



XAC-PEM4S 10

型番 刃径(D)

切削条件 P.321



在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- 汎用の4枚刃エンドミルで幅広い用途に対応できます。
- 刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能です。

関連商品



不等リードエンドミル P.101~102



エキストラロングタイプ P.39~42

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

*IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア



多機能スクエア



スクエア



ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工



ボール

ボール



ボール



ボール



ボール



ボール



ボール



ボール

関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト

被削材