

ミスミ

SOLID CARBIDE UNDERSIZED NECK END MILLS

超硬刃部逃がしエンドミル

●2枚刃 / ショートタイプ -2 FLUTES / SHORT TYPE-



1本単位

型番	刃径 D	刃幅 ℓ_1 0.1mm単位指定	首長 ℓ_2 0.1mm単位指定	首径 d_1 0.1mm単位指定	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本	
							SEC-TSEM2S	TSC-TSEM2S
SEC-TSEM2S (ノンコートタイプ)	6	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 14$	3.0~ 5.0	45	6	3,160	3,800
	8	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 18$	4.0~ 7.0	55	8	3,790	4,480
TSC-TSEM2S (TSコートタイプ)	10	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 22$	5.0~ 9.0	65	10	4,510	5,200
	12	3.0~10.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 26$	6.0~11.0	75	12	5,770	6,640

Order 注文例 SEC-TSEM2S 10 - 5.0 - 22.0 - 5.0
 型番 刃径(D) 刃幅(ℓ_1) 首長(ℓ_2) 首径(d_1)

Delivery 出荷日
 ●SEC-TSEM2S 3 日日出荷
 ●TSC-TSEM2S 10 日日出荷
 急 ストック A 800円/1本 巻末-5
 ◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格
 ■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率		3%	5%	10%	
価格表					

 ◎見積り

切削条件 P.320

●2枚刃 / レギュラータイプ -2 FLUTES / REGULAR TYPE-



1本単位

型番	刃径 D	刃幅 ℓ_1 0.1mm単位指定	首長 ℓ_2 0.1mm単位指定	首径 d_1 0.1mm単位指定	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本	
							SEC-TSEM2R	TSC-TSEM2R
SEC-TSEM2R (ノンコートタイプ)	6	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 20$	3.0~ 5.0	60	6	3,440	4,080
	8	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 26$	4.0~ 7.0	70	8	4,160	4,850
TSC-TSEM2R (TSコートタイプ)	10	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 32$	5.0~ 9.0	80	10	4,870	5,560
	12	3.0~10.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 38$	6.0~11.0	85	12	6,190	7,060

Order 注文例 SEC-TSEM2R 10 - 5.0 - 22.0 - 5.0
 型番 刃径(D) 刃幅(ℓ_1) 首長(ℓ_2) 首径(d_1)

Delivery 出荷日
 ●SEC-TSEM2R 3 日日出荷
 ●TSC-TSEM2R 10 日日出荷
 急 ストック A 800円/1本 巻末-5
 ◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格
 ■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率		3%	5%	10%	
価格表					

 ◎見積り

切削条件 P.320