


ミスミ

AS COATED POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル

●2枚刃/ショート -2 FLUTES/SHORT-

ASPM-EM2S



材質	粉末 HSS AS	仕様	ショート	30°	再研磨									
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	銅合金	グラファイト	樹脂					
	~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC										
	◎	◎ ○		○										

◎=最適 ○=適

型番 ASPM-EM2S 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
1	2.5	45	15°	6	1,790	1,740	1,700	1,610
1.5	4	45	15°	6	1,790	1,740	1,700	1,610
2	5	50	15°	6	1,700	1,650	1,620	1,530
2.5	6	50	15°	6	1,700	1,650	1,620	1,530
3	8	50	15°	6	1,440	1,400	1,370	1,300
3.5	8	60	15°	8	1,440	1,400	1,370	1,300
4	8	60	15°	8	1,440	1,400	1,370	1,300
4.5	10	60	15°	8	1,440	1,400	1,370	1,300
5	10	60	15°	8	1,440	1,400	1,370	1,300
5.5	12	60	15°	8	1,440	1,400	1,370	1,300
6	12	60	15°	8	1,440	1,400	1,370	1,300
6.5	14	60	15°	10	1,580	1,530	1,500	1,420
7	14	60	15°	10	1,580	1,530	1,500	1,420
7.5	14	60	15°	10	1,580	1,530	1,500	1,420
8	14	60	15°	10	1,580	1,530	1,500	1,420
8.5	18	70	15°	10	1,820	1,770	1,730	1,640
9	18	70	15°	10	1,820	1,770	1,730	1,640
9.5	18	70	15°	10	1,820	1,770	1,730	1,640
10	18	70	—	10	1,820	1,770	1,730	1,640
11	22	80	15°	12	2,320	2,250	2,200	2,090
12	22	80	—	12	2,320	2,250	2,200	2,090
13	26	85	—	12	3,080	2,990	2,930	2,770
14	26	90	15°	16	3,080	2,990	2,930	2,770
15	30	95	15°	16	3,410	3,310	3,240	3,070
16	30	95	—	16	3,680	3,570	3,500	3,310
18	34	95	—	16	4,440	4,310	4,220	4,000
19	38	110	15°	20	5,400	5,240	5,130	4,860
20	38	110	—	20	5,400	5,240	5,130	4,860
21	45	110	—	20	6,440	6,250	6,120	5,800
22	45	110	—	20	6,440	6,250	6,120	5,800
23	50	120	15°	25	7,440	7,220	7,070	6,700
25	50	120	—	25	7,440	7,220	7,070	6,700
26	50	120	—	25	8,240	7,990	7,830	7,420
28	55	125	—	25	9,820	9,530	9,330	8,840
30	55	125	—	25	11,240	10,900	10,680	10,120
32	60	145	—	32	15,980	15,500	15,180	14,380
35	60	145	—	32	16,770	16,270	15,930	15,090
38	65	150	—	32	20,000	19,400	19,000	18,000
40	65	150	—	32	22,230	21,560	21,120	20,010



ASPM-EM2S 10

型番 刃径(D)



在庫品

巻末-3

切削条件 P.543

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。