

Tスロット

スクエア

ボール

ラジラス

コーナーC

コーナー
アングル

テーパ

テーパボール

テーパラジラス

テーパ
コーナーC

テーパコーナー
アングル

V溝・面取り

逆テーパ

インナーR

リング

超硬ブランク

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE RADIUS END MILLS

超硬直刃ラジラスエンドミル

●2枚刃・面取り刃付タイプ -2 FLUTES・CHAMFERING-


SRCMEM

LS-SRCMEM (ロングシャンク)



■材質 超微粒子超硬合金

①指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。



①一部に刃が付きます。
②外周刃と面取り刃の交点に0.1mm程度のくい込みが付きます。

加工形状

ラジラス加工

型番 SRCMEM / LS-SRCMEM (ロングシャンク)

シャンク径 d	刃径 D	ラジラス R	刃長 l	面取り刃幅 CM	底刃形状 (選択)	刃部 l ₁	全長 L		¥通常単価 1~2本	
							SRCMEM	LS-SRCMEM	SRCMEM	LS-SRCMEM
4	3.00	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	2.0~15.0	0.50 ≤ CM ≤ (d-D)/2	T (中ペコ)	l ₁ = l + CM	50	80	9,320	11,820
6	3.01~5.00		3.0~22.0		F (フラット)		60	90	9,970	11,710
8	4.01~7.00		4.0~26.0		底刃形状 P.608		60	90	11,480	11,750
10	6.01~9.00		5.0~33.0				80	120	14,730	15,050
12	8.01~11.00		6.0~34.0				80	120	16,470	17,010
16	10.01~15.00		8.0~45.0				100	-	21,650	規格なし

1本単位

切削条件 P.663

●2枚刃・首逃がしタイプ -2 FLUTES WITH NECK-

●ボス穴加工用

BSZREM / LS-BSZREM (ロングシャンク)

●側面・溝加工用


SZREM / LS-SZREM (ロングシャンク)



■材質 超微粒子超硬合金

BSZREM / LS-BSZREM

丸ランド残し P.608
(丸ランド幅=0.03~0.1mm)



①一部に刃が付きます。

加工形状

ラジラス加工

①指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。

型番	シャンク径 d	刃径 D	ラジラス R	刃長* l	首長* l ₁	底刃形状 (選択)	*首下長指定範囲 l ₂	全長 L		¥通常単価 1~2本	
								BSZREM SZREM	LS-BSZREM LS-SZREM	BSZREM SZREM	LS-BSZREM LS-SZREM
BSZREM	4	3.01~4.00	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	3.0~10.0	5 ≤ l ₁ ≤ 20	T	l + l ₁ ≤ 15	50	80	7,500	10,000
LS-BSZREM (ロングシャンク)	6	3.01~6.00		3.0~19.0		(中ペコ)	l + l ₁ ≤ 24	60	90	7,500	10,110
	8	4.01~8.00		3.0~23.0		F	l + l ₁ ≤ 28	60	90	8,280	10,410
SZREM	10	6.01~10.00		3.0~30.0		(フラット)	l + l ₁ ≤ 35	80	120	10,530	12,880
LS-SZREM (ロングシャンク)	12	8.01~12.00		3.0~31.0		底刃形状 P.608	l + l ₁ ≤ 36	80	120	11,800	15,340
	16	10.01~16.00		3.0~43.0			l + l ₁ ≤ 48	100	-	17,240	規格なし

*刃長(l)と首長(l₁)の組み合わせ寸法は上記の首下長指定範囲内となります。

1本単位

切削条件 P.663



Order
注文例

SRCMEM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 1.00 - T

型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(l) 面取り刃幅(CM) 底刃形状

SZREM 10 - 9.80 - 1.00 - 10.0 - 20 - T

型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(l) 首長(l₁) 底刃形状



Delivery
出荷日

3 日日出荷

ストックA 800円/1本 巻末-5

①同一サイズ3本以上は一律2,160円



Alterations
追加加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.656

TS (TSコート)・CN (CrNコート)・AC (XALコート)

10 日日出荷 ⊗ ストック不可

DC (DLCコート)

12 日日出荷 ⊗ ストック不可



Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	

お見積り



SRCMEM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 1.00 - T - TS

型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(l) 面取り刃幅(CM) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)



SZREM 10 - 9.80 - 1.00 - 10.0 - 20 - T - AC

型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(l) 首長(l₁) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)