

ミスミ



TSC SERIES SOLID CARBIDE ROUGHING END MILLS

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル

● 45°ネジレ / ファインピッチ / ロングシャンクタイプ - FINE PITCH / 45°HELIX / REGULAR TYPE WITH LONG SHANK -

TSC-LS-HRFPR

追加加工対応品
☑ P.176



材質	MG 超硬	TS												
仕様	レギュラー	45°		中・粗	再研磨									
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂		
	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC								
	◎	◎	○			○	○	○		○				

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	シャンク径 d	シャンク径 d	刃長 l	全長 L	刃数	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-LS-HRFPR	6	—	6	15	100	3	1	6,330	6,010	5,820	5,380
	8	6	6	20	100	4	2	9,910	9,410	9,120	8,420
	8	—	8	20	100	4	1	7,650	7,270	7,040	6,500
	10	8	8	25	100	4	2	10,940	10,390	10,060	9,300
TSC-LS-HRFPR	10	—	10	25	100	4	1	8,440	8,020	7,760	7,170
	12	10	10	30	120	4	2	13,780	13,090	12,680	11,710
	12	—	12	30	120	4	1	10,490	9,970	9,650	8,920
	14	—	12	35	120	4	2	12,810	12,170	11,790	10,890
	16	—	16	40	120	4	1	16,920	16,070	15,570	14,380
	18	—	16	45	125	4	2	25,050	23,800	23,050	21,290
	20	—	20	45	150	4	1	25,190	23,930	23,170	21,410

☑ シャンク径 (d) が青色文字で表記されている規格は刃径 (D) とシャンク径 (d) をご指定ください。

切削条件 ☑ P.353



Order
注文例

TSC-LS-HRFPR 10 TSC-LS-HRFPR 10 - 8
型番 刃径 (D) 型番 刃径 (D) シャンク径 (d)




Delivery
出荷日

在庫品 ☑ 巻末-3
☑ ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EBが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つ新皮膜TSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- 45°ネジレの採用により、高速回転が可能です。
- ファインピッチニックの採用により、加工後の面粗さも良好に仕上がります。
- ロングシャンクタイプにより深彫り加工に最適です。

☑ 首逃がし追加加工 SN



TSC-LS-HRFPR

刃径 D	首下長 l ₁ 1mm単位指定	刃長 l	¥/1コード
6	20~65	15	500
8	25~70	20	500
10	30~75	25	500
12	35~80	30	790
16	45~88	40	990
20	50~95	45	1,280

1本単位



SN-TSC-LS-HRFPR 6 - 30 - 15
追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長 (l₁) 刃長 (l)



出荷日 3 日 目 出 荷 ☑ ストック不可

- ☑ 対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- ☑ 左記追加加工に数量スライド価格はございません。