

ミスミ


SOLID CARBIDE CUTTER FOR RING GROOVING

超硬リング溝用カッター

C-RGC




■材質 超微粒子超硬合金



① 一部に刃が付きます。

加工形状



型番	シャンク径 d	外径 D	刃幅 T	刃長 ℓ	全長 L	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.01mm単位指定	0.1mm単位指定		
C-RGC	6	4.00~6.00	1.00~1.50	1.0~2.0	60	8,310
	8	6.00~8.00	1.00~2.00	1.0~2.5	60	9,930
	10	8.00~10.00	1.00~2.50	1.0~3.5	80	13,150
	12	10.00~12.00	1.00~3.00	1.0~4.5	80	15,220



1本単位

切削条件 P.664

コーティングご注文方法・料金詳細 P.656



TS (TSコート)・CN (CrNコート)・AC (XALコート)

10 日日出荷 ⊗ ストック不可

DC (DLCコート)

12 日日出荷 ⊗ ストック不可



C-RGC 12 - 11.10 - 1.25 - 2.5 - TS

型番 シャンク径(d) 外径(D) 刃幅(T) 刃長(ℓ) (TS・AC・DC・CN)



Order 注文例

C-RGC 12 - 11.10 - 1.25 - 2.5

型番 シャンク径(d) 外径(D) 刃幅(T) 刃長(ℓ)



Delivery 出荷日

3 日日出荷



ストックA 800円/1本

巻末-5

① 同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price 価格


■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	お見積り
価格表				

関連商品



ハイス鋼リングカッター P.513



ハイス鋼リングカッター(自由指定) P.513

成形用の超硬ブランクを当日出荷にてご提供


WEBなら、ブランド別検索可能!

ミスミ

SOLID CARBIDE BLANKS FOR TOOLS

成形エンドミル用超硬ブランク

MG20B



■材質 超微粒子超硬合金  
■硬度 91.8HRA  
■抗折力 2,450N/mm<sup>2</sup>以上

1本単位

型番	径D	全長 L	¥通常単価 1~9本
MG20B	3	30	260
		40	300
		50	370
		60	450
		80	630
		100	810
	4	30	430
		40	490
		50	600
		60	680
		80	900
		100	1,130
	120	1,430	
	150	1,760	

型番	径D	全長 L	¥通常単価 1~9本
MG20B	6	30	710
		40	910
		50	1,130
		60	1,330
		80	1,750
		100	2,240
	8	120	2,720
		150	4,590
		30	1,020
		40	1,350
		50	1,660
		60	1,980
		80	2,590
		100	3,240
		120	3,970
		150	4,850

型番	径D	全長 L	¥通常単価 1~9本
MG20B	10	30	1,540
		40	1,980
		50	2,450
		60	2,920
		80	3,890
		100	4,890
	12	120	5,890
		150	7,200
		50	3,400
		60	4,050
		80	5,420
		100	6,760
	120	8,220	
	150	10,090	



Order 注文例

MG20B 4 - 50

型番 径(D) 全長(L)



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~9	10~19	20~49	50~99	100~
値引率		7%	16%	20%	お見積り
価格表					



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

① ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。