


ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル

●2枚刃/レギュラータイプ -2 FLUTES/REGULAR TYPE-

TSC-BEM2R



材質	MG 超硬	TS												
仕様	レギュラー	30°	再研磨											
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)		ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)		鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂			
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC									
○	○	○			○	○	○		○					

先端R	公差
0.2~2.5	±0.005
3~6	+0.003 -0.007
8	±0.01

○=最適 ○=適

1本単位

型番	先端R	シャンク径d	シャンク径d	刃長ℓ	刃径D	全長L	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-BEM2R	0.2	—	4	1.5	0.4	50	1	1,660	1,580	1,530	1,410
	0.3	—	4	1.8	0.6	50	1	1,590	1,510	1,460	1,350
	0.4	—	4	2.4	0.8	50	1	1,590	1,510	1,460	1,350
	0.5	—	4	3	1	50	1	1,240	1,180	1,140	1,050
	0.5	6	6	3	1	50	1	1,630	1,550	1,500	1,390
	0.6	—	4	3.6	1.2	50	1	1,790	1,700	1,650	1,520
	0.75	—	4	4.5	1.5	50	1	1,520	1,440	1,400	1,290
	1	—	4	6	2	50	1	1,100	1,050	1,010	940
	1	6	6	6	2	50	1	1,450	1,380	1,330	1,230
	1.25	—	4	6	2.5	50	1	1,690	1,610	1,550	1,440
1.5	—	4	8	3	60	1	1,430	1,360	1,320	1,220	
1.5	6	6	8	3	60	1	1,430	1,360	1,320	1,220	
2	—	6	8	4	70	1	1,540	1,460	1,420	1,310	
2.5	—	6	12	5	80	1	1,840	1,750	1,690	1,560	
3	—	6	12	6	90	2	1,950	1,850	1,790	1,660	
4	—	8	15	8	100	2	3,470	3,300	3,190	2,950	
5	—	10	18	10	100	2	3,770	3,580	3,470	3,200	
6	—	12	22	12	110	2	6,250	5,940	5,750	5,310	
8	—	16	30	16	140	2	21,380	20,310	19,670	18,170	

① シャンク径 (d) が青色文字で表記されている規格は先端 (R) とシャンク径 (d) をご指定ください。



Order
注文例

TSC-BEM2R 1

型番 先端 (R)

TSC-BEM2R 1 -6

型番 先端 (R) シャンク径 (d)



Delivery
出荷日




在庫品

巻末-3

① ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

② 当ページ商品は以下の追加加工サービスが追加ご利用になります。

① 首逃がし追加加工 SN/SNR



- SN……標準首逃がし
- SNR……切れ刃端R加工

TSC-BEM2R

先端R	首下長ℓ ₁ 1mm単位指定	刃長ℓ		¥/1コード	
		SN	SNR 1mm単位指定	SN	SNR
3	17~62	12	5~12	500	3,500
4	20~65	15	5~15	500	3,500
5	23~68	18	5~18	500	3,500
6	27~72	22	5~22	790	3,790
8	35~80	30	5~30	990	3,990

1本単位



SN-TSC-BEM2R 3-17-12

追加加工型番 型番 先端 (R) 首下長 (ℓ₁) 刃長 (ℓ)

SNR-TSC-BEM2R 3-17-12

追加加工型番 型番 先端 (R) 首下長 (ℓ₁) 刃長 (ℓ)



出荷日 3 日日出荷

② ストック不可

- ① 対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- ② 左記追加加工に数量スライド価格がございません。

スクエア



多機能スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



追加加工



ボール



ボール



ボール



ボール

ラジアス



ラジアス



ラジアス



ラジアス

テーパ



テーパ



テーパ

関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト

被削材