

ミスミ


HI-LOCK SCREWS

ハイロックスクリュー

BALTAN




〈アタッチメント装置時〉



④付属アタッチメント

部品名	①ネジ本体	②ボール	③ヘッド	④付属アタッチメント
材質	SUS304相当	SUS440C	SUS440C	ポリアセタール
硬度	-	58~63HRC	55~60HRC	-

■ハイロックスクリューの構造



1個単位

型番	M	L	M×P (並目)	d	B	t	h	ℓ	④付属アタッチメント(1個)		¥通常単価 1~4個
									D	s	
BALTAN	6	30	M 6×1.0	4	3	3.5	3	22.8 42.8	4.7	6	530
		50									650
	8	40	M 8×1.25	5.5	4	5	4	31.5 51.5	6.5	8	640
		60									770
	10	50	M10×1.5	7	5	6	5	40.4 60.4	8.0	10	840
		70									980

④付属アタッチメントを別途お買い求めの際は、BALPAT (下記)をご覧ください。



Order 注文例

BALTAN 6 - 30
 型番 M L



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	


お見積り

6が特長!

- ネジを回してもワークと接触するヘッド部は回転せず、ワークを傷つけません。
- ヘッド部とネジ部の間にボールを介在させることで、切削抵抗がボールを介してネジ部に伝わるため、従来のネジより緩みにくい構造です。
- 締めつけトルクが直線的にダイレクトにクランプ力に変わるので、従来のネジより強固に締結します。

●ハイロックスクリュー用アタッチメント

BALPAT



■材質 ポリアセタール

型番	No.		適合 スクリュー	s	¥通常単価 1~4/パック
	No.	D			
BALTAN 6	6	4.7	BALTAN 6	6	560
		8.5		8	690
BALTAN 8	8	6.5	BALTAN 8	8	620
		9.5		11	720
BALTAN10	10	8.0	BALTAN10	10	720
		11.5		12	840

①この商品は5個/パック単位での販売になります。



Order 注文例

BALPAT 6 - 4.7
 型番 No. D



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。