


ミスミ

AS COATED POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル

●2枚刃/レギュラー -2 FLUTES/REGULAR-

ASPM-EM2R



材質 **粉末HSS** **AS** 仕様 **レギュラー** **30°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、ASPM-EM2S(P.509)をご参照ください。

型番 **ASPM-EM2R** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
1	3.5	45	15°	6	1,880	1,820	1,790	1,690
1.5	5	45	15°	6	1,880	1,820	1,790	1,690
2	7	50	15°	6	1,700	1,650	1,620	1,530
2.5	8	50	15°	6	1,700	1,650	1,620	1,530
3	10	50	15°	6	1,440	1,400	1,370	1,300
3.5	12	60	15°	6	1,440	1,400	1,370	1,300
4	12	60	15°	6	1,440	1,400	1,370	1,300
4.5	15	60	15°	6	1,440	1,400	1,370	1,300
5	15	60	15°	6	1,440	1,400	1,370	1,300
5.5	15	60	15°	6	1,440	1,400	1,370	1,300
6	15	60	—	6	1,440	1,400	1,370	1,300
6.5	20	60	15°	8	1,580	1,530	1,500	1,420
7	20	60	15°	8	1,580	1,530	1,500	1,420
7.5	20	60	15°	8	1,580	1,530	1,500	1,420
8	20	60	—	8	1,580	1,530	1,500	1,420
8.5	25	70	15°	10	1,820	1,770	1,730	1,640
9	25	70	15°	10	1,820	1,770	1,730	1,640
9.5	25	70	15°	10	1,820	1,770	1,730	1,640
10	25	70	—	10	1,820	1,770	1,730	1,640
11	30	80	15°	12	2,320	2,250	2,200	2,090

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
12	30	80	—	12	2,320	2,250	2,200	2,090
13	35	85	—	12	3,080	2,990	2,930	2,770
14	35	90	15°	16	3,080	2,990	2,930	2,770
15	40	95	15°	16	3,410	3,310	3,240	3,070
16	40	95	—	16	3,680	3,570	3,500	3,310
18	40	95	—	16	4,440	4,310	4,220	4,000
19	45	110	15°	20	5,400	5,240	5,130	4,860
20	45	110	—	20	5,400	5,240	5,130	4,860
22	56	122	—	20	6,440	6,250	6,120	5,800
25	60	130	—	25	7,440	7,220	7,070	6,700

切削条件 P.543




Order 注文例 **ASPM-EM2R 10**  
型番 刃径(D)



Delivery 出荷日 **在庫品** 巻末-3  
Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●2枚刃/ロング -2 FLUTES/LONG-

ASPM-EM2L



材質 **粉末HSS** **AS** 仕様 **ロング** **30°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、ASPM-EM2S(P.509)をご参照ください。

型番 **ASPM-EM2L** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	15	60	15°	6	1,710	1,660	1,620	1,540
4	20	60	15°	8	1,710	1,660	1,620	1,540
5	25	60	15°	8	1,710	1,660	1,620	1,540
6	25	60	15°	8	1,710	1,660	1,620	1,540
7	35	75	15°	10	1,990	1,930	1,890	1,790
8	35	75	15°	10	1,990	1,930	1,890	1,790
9	45	90	15°	10	2,220	2,150	2,110	2,000
10	45	90	—	10	2,220	2,150	2,110	2,000
11	55	105	15°	12	2,720	2,640	2,580	2,450
12	55	105	—	12	2,720	2,640	2,580	2,450
13	55	105	—	12	3,730	3,620	3,540	3,360
14	55	110	15°	16	3,730	3,620	3,540	3,360
15	65	120	15°	16	4,120	4,000	3,910	3,710
16	65	120	—	16	4,640	4,500	4,410	4,180
18	65	120	—	16	5,640	5,470	5,360	5,080
19	75	140	15°	20	6,480	6,290	6,160	5,830
20	75	140	—	20	6,480	6,290	6,160	5,830
25	90	160	—	25	10,160	9,860	9,650	9,140



Order 注文例 **ASPM-EM2L 10**  
型番 刃径(D)



Delivery 出荷日 **在庫品** 巻末-3  
Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

切削条件 P.543