

Tスロット

スクエア

ボール

ラジラス

コーナーC

コーナー
アングル

テーバ

テーバボール

テーバラジラス

テーバ
コーナーC

テーバコーナー
アングル

V溝・面取り

逆テーバ

インナーR

リング

超硬ブランク

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE RADIUS END MILLS

超硬直刃ラジラスエンドミル

●2枚刃 -2 FLUTES-

- ボス穴加工用
BSRC / LS-BSRC (ロングシャンク)
- 側面・溝加工用
SREM / LS-SREM (ロングシャンク)




■材質 超微粒子超硬合金

BSRC / LS-BSRC

丸ランド残し P.608
(丸ランド幅=0.03~0.1mm)



SREM / LS-SREM



① 一部に刃が付きます。

加工形状

ラジラス加工

① 指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。

型番	シャンク径 d	刃径 D		ラジラス R		刃長 ℓ		底刃形状 (選択)	全長 L		¥通常単価 1~2本	
		0.005mm単位指定	0.01mm単位指定	0.01mm単位指定	0.5mm単位指定	BSRC	LS-BSRC		BSRC	LS-BSRC		
BSRC	3	0.400~0.500	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.01	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	60	6,380	8,580		
		0.505~1.500			0.5~5.0		40	60				
		1.505~2.000			0.5~10.0		40	60				
		2.005~3.000			0.5~15.0		40	60				
		2.005~4.000			0.5~20.0		50	80				
LS-BSRC (ロングシャンク)	4	3.005~6.000	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.01	3.0~24.0	F (フラット)	60	90	7,080	11,710		
		4.005~8.000			4.0~28.0		60	90				
		6.005~10.000			5.0~35.0		80	120				
		8.005~12.000			6.0~36.0		80	120				
		10.005~16.000			8.0~48.0		80	120				
		10.005~16.000			8.0~48.0		100	-				

型番	シャンク径 d	刃径 D		ラジラス R		刃長 ℓ		底刃形状 (選択)	全長 L		¥通常単価 1~2本	
		0.01mm単位指定	0.01mm単位指定	0.01mm単位指定	0.5mm単位指定	SREM	LS-SREM		SREM	LS-SREM		
SREM	3	0.40~0.50	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.01	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	60	6,380	8,580		
		0.51~1.50			0.5~5.0		40	60				
		1.51~2.00			0.5~10.0		40	60				
		2.01~3.00			0.5~15.0		40	60				
		2.01~4.00			0.5~20.0		50	80				
LS-SREM (ロングシャンク)	4	3.01~6.00	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.01	3.0~24.0	F (フラット)	60	90	7,080	11,710		
		4.01~8.00			4.0~28.0		60	90				
		6.01~10.00			5.0~35.0		80	120				
		8.01~12.00			6.0~36.0		80	120				
		10.01~16.00			8.0~48.0		80	120				
		10.01~16.00			8.0~48.0		100	-				



Order 注文例

BSRC 6 - 5.005 - 1.00 - 10.0 - F
 型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 底刃形状

SREM 3 - 1.80 - 0.50 - 4.0 - T
 型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 底刃形状

1本単位

●BSRC / LS-BSRC
 切削条件 P.660

●SREM / LS-SREM
 切削条件 P.661



Delivery 出荷日

3 日日出荷 **ストック A** 800円/1本 **巻末-5**

① 同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率	価格表	7%	16%	お見積り



Alterations 追加加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.656

TS (TSコート) ・ CN (CrNコート) ・ AC (XALコート) **10** 日日出荷 ⊗ ストック不可
 DC (DLCコート) **12** 日日出荷 ⊗ ストック不可

BSRC 6 - 5.005 - 1.00 - 10.0 - F - TS
 型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

SREM 3 - 1.80 - 0.50 - 4.0 - T - AC
 型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合は巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。